

**Fresa de canto 90° MEW, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Classe de artigo	250

**Descrição**

**Modelo:**  
**Económico com 4 arestas de corte.**

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tamanho da pastilha reversível	15
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$ #	15 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Aplicação de fresagem	Punção
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229714
-----------------	--------