

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:  
25/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Classe de artigo	250

**Descrição**

**Modelo:**  
**Económico com 4 arestas de corte.**

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	32 mm
Comprimento total $L_{tot}$	120 mm
Ø das lâminas $D_c$	25 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
#profundidade máxima de corte $a_{p\max\#}$	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Ø da haste $D_s$ h6	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor

229713