

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:  
40/3Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Classe de artigo	250

**Descrição**

**Modelo:**  
**Económico com 4 arestas de corte.**

**Descrição técnica**

Ø das lâminas $D_c$	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
Comprimento total $L_{tot}$	150 mm
Projeção $L_1$	50 mm
Tamanho da pastilha reversível	15
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	15 mm
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor

229714