

**Fresa de canto 90° MEW, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
80/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	80 mm
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Comprimento total L_{tot}	50 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	15 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Tamanho da pastilha reversível	15
Número de arestas de corte Z	6
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Punção
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229714
-----------------	--------