

**LOMU...08ER-SM, PR1525, Tamanho da pastilha reversível: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	225235 10
GTIN	4960664648894
Classe de artigo	25A

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis com revestimento MEGACOAT com 4 arestas de corte – devido ao design de dupla face. A força de corte é significativamente reduzida devido ao grande ângulo de corte axial máximo de 10°.

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrição técnica**

Tipo	INOX
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOMU100408-ER-SM
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PR1525
Óleo de corte	HM
Avanço $f_z$ por dente	0,06 - 0,15 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		