

Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 30/4Lmm**Dados do pedido**

Número do pedido	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tamanho da pastilha reversível	10
Projeção L ₁	32 mm
#profundidade máxima de corte a _{p.máx} #	10 mm
Ø da haste D _s h6	25 mm
Ø das lâminas D _c	30 mm
Comprimento total L _{tot}	130 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229713