

Koken

Dados do pedido

Número do pedido	082890 8
GTIN	4991644046218
Classe de artigo	04D

Descrição

Modelo:

Em aço cromo-molibdênio duro e resistente. As ranhuras helicoidais afiadas penetram nos parafusos/porcas e pernos presos ou defeituosos e soltam-nos. Ativação em combinação com roquete, cabo em T, etc. Também adequado para perfis redondos ou parafusos sextavados interiores.

Utilização:

Para desenroscar parafusos, porcas e pernos presos/defeituosos. Também adequado para perfis redondos ou parafusos sextavados interiores.

Descrição técnica

Comprimento	32 mm
indicado para tamanho de chave	8 mm
indicado para parafusos	M5
Quadrado de acionamento	3/8 polegada
Ø no lado de saída	11,5 mm
Tipo de produto	Extrator de porcas

