

Fresa de canto 90° MFWN, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 160/10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresa com pastilhas de corte reversíveis de dupla face.

A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência. Sem refrigeração interna.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229700 (T15; 4,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	8 mm
Comprimento total L_{tot}	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WNMU 0806..
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Ø das lâminas D_c	160 mm

Número de arestas de corte Z	10
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229700
-----------------	--------