


**Fresa de canto 90° MEW, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Classe de artigo	250

**Descrição**

**Modelo:**  
**Económico com 4 arestas de corte.**

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	10 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	35 mm
Ø das lâminas $D_c$	32 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Aplicação de fresagem	Punção
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------