

## Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M14



### Dados do pedido

Número do pedido	216660 M14
GTIN	4047109013148
Classe de artigo	24D

### Descrição

#### Utilização:

Para a produção de rebaixamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 74, folha 2, a partir de M8 com refrigeração interna.

### Descrição técnica

Ø do escareado D <sub>1</sub> H13	24 mm
profundidade máxima do escareado l	19 mm
Ø da haste D <sub>5</sub> h6	25 mm
Pastilha reversível n.º 216780 – 216910; n.º 216950	24-010 / 110
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	15 mm
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M14
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Pastilha de corte reversível adequada	WOEX
Número de pastilhas de corte reversíveis	2
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	100 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Rebaixador

---

**Acessórios**Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças  
Acionamento 8IP2

239652 8IP2