

Fresa de canto 90° MFWN, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 200/10mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 225615 200/10 |
| GTIN | 4960664647651 |
| Classe de artigo | 250 |

Descrição**Modelo:**

Fresa com pastilhas de corte reversíveis de dupla face.

A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência. Sem refrigeração interna.

Descrição técnica

| | |
|---|-------------|
| Ø das lâminas D_c | 200 mm |
| Ø do orifício de alojamento | 60 mm |
| #profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$ | 8 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. |
| Calço | 229751 |
| Comprimento total L_{tot} | 63 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Parafuso para pastilha reversível | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Número de arestas de corte Z | 10 |
| Modelo da haste | com perfuração |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau |
| Aplicação de fresagem | Punção |
| Aplicação de fresagem | Fresagem de canto |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Fresa de canto |

Acessórios

| | |
|-----------------|--------|
| Parafuso tensor | 229700 |
| Calço | 229751 |