

**Pastilha de corte reversível KOMET Unisix®, BK7710, Designação do tipo W29:
34-110****Dados do pedido**

Número do pedido	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Classe de artigo	24T

Descrição**Indicado para:**

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

Descrição técnica

Designação	34-110
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 06T304
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	3
Tipo	BK7710
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		