

Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M18



Dados do pedido

Número do pedido	216660 M18
GTIN	4047109013162
Classe de artigo	24D

Descrição

Utilização:

Para a produção de rebaixamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 74, folha 2, a partir de M8 com refrigeração interna.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	25 mm
Ø mínimo $d_{min.}$	19 mm
profundidade máxima do escareado l	23 mm
Pastilha reversível n.º 216780 – 216910; n.º 216950	34-010 / 110
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M18
Ø do escareado D_1 H13	30 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Pastilha de corte reversível adequada	WOEX
Número de pastilhas de corte reversíveis	2
Comprimento total $L_{tot.}$	100 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 10IP1

239652 10IP1