

Rebaixador ajustável, Haste Weldon, Ø da haste D_s h6: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	216620 20
GTIN	4045197133519
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Funcionamento suave devido a uma **construção estável**.

Utilização:

Rebarbamento de arestas, furos redondos e oblongos e para escareamento. É necessário uma montagem fixa (não pode ser usada em perfuradoras).

Continuamente ajustável para ângulos de 10° – 80°.

Instrução:

Tolerância da escala de $\pm 2,5^\circ$. **Para o ajuste exato dos graus, utilizar um aparelho de ajuste prévio.** Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descrição técnica

Caixa	219957
Parafuso de aperto para caixa	219945
Parafuso para pastilha reversível	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção L ₁	30 mm
Ø da haste D _s h6	20 mm
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770	14-660
Pastilha de corte reversível adequada	TO.. 0902
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento total L _{tot.}	95 mm

Modelo da haste	Haste Weldon
Faixa de ajuste do ângulo de chanfragem	10-80 grau
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Parafuso tensor	219945
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Caixa sobresselente para rebaixador de fresa	219957
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
Parafuso tensor	219843