

Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M20



Dados do pedido

Número do pedido	216660 M20
GTIN	4047109013179
Classe de artigo	24D

Descrição

Utilização:

Para a produção de rebaixamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 74, folha 2, a partir de M8 com refrigeração interna.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Pastilha reversível n.º 216780 – 216910; n.º 216950	42-010 / 110
Ø mínimo $d_{\min.}$	21 mm
profundidade máxima do escareado l	25 mm
Ø do escareado D_1 H13	33 mm
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M20
Ø da haste D_s h6	25 mm
Número de arestas de corte Z	2
Pastilha de corte reversível adequada	WOEX
Número de pastilhas de corte reversíveis	2
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	100 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 15IP3

239653 15IP3