

**Fresa de canto 90° MFWN, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
100/7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Fresa com pastilhas de corte reversíveis de dupla face.

A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

**Descrição técnica**

#profundidade máxima de corte $a_{p,max} \#$	8 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Ø das lâminas $D_c$	100 mm
Parafuso para pastilha reversível	229700 (T15; 4,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	WNMU 0806..
Comprimento total $L_{tot}$	50 mm

Número de arestas de corte Z	7
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229700
-----------------	--------