

**Pastilha de corte reversível KOMET Unisix®, BK8425, Designação do tipo W29:
34-010****Dados do pedido**

Número do pedido	216850 34-010
GTIN	2050001102591
Classe de artigo	24T

Descrição**Indicado para:**

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

Descrição técnica

Designação	34-010
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 06T304
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	3
Tipo	BK8425
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		