

Fresa circular, Aço, Tipo: 12**Dados do pedido**

Número do pedido	217250 12
GTIN	4045197542663
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incisão real $S_{\text{máx}}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

Modelo da haste	Weldon
Ø mínimo do furo D	9,6 - 11,7 mm
Comprimento total L_{tot}	69,5 mm
Ø interior d_1	7 mm
Projeção L_1	22 mm
profundidade máxima de corte $S_{\text{máx}}$	2,35 mm
Conjunto de parafusos tensores	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø da haste D_s h6	12 mm
para tipo de placa	P12
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	20 mm
Material da fresa	Aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis10 peças	219818
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis10 peças	219832