

Fresa circular, com rosca de aço, Tipo: 27/M10**Dados do pedido**

Número do pedido	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incisão real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

Ø mínimo do furo D	22 - 37 mm
Tamanho da rosca M	M10 mm
Ø interior d_1	18 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	9,5 mm
Comprimento total L_{tot}	22,6 mm
Conjunto de parafusos tensores	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Projeção L_1	18 mm
Modelo da haste	com rosca
para tipo de placa	P26
Ø do furo	16 mm
Profundidade de rosca	18 mm
Refrigeração interior	sim

Material da fresa	com rosca de aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219819
---	--------