

Garant**Fresa circular, Metal duro, Tipo: 18L****Dados do pedido**

Número do pedido	217252 18L
GTIN	4045197216533
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incidência real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	5 mm
Ø da haste D_s h6	12 mm
Ø interior d_1	12 mm
Ø mínimo do furo D	14 - 22 mm
Comprimento total L_{tot}	86,5 mm
Projeção L_1	37,4 mm
Modelo da haste	cilíndrico
Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Haste	DIN 6535 HA
para tipo de placa	P16
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	35,4 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219818