

Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	217180 20
GTIN	4045197196910
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Com uma aresta de corte (z = 1).

Instrução:

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø do colar D ₁	25 mm
Número de arestas de corte Z	1
Projeção L ₁	67 mm
L ₂	52 mm
Modelo da haste	Whistle Notch
Ø mínimo d _{min.}	13 mm
Ø do escareado D	20 mm
Ø da haste D _s h6	20 mm
Medida de programação e	3,8 mm
L ₃	45 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142
Refrigeração interior	sim

Comprimento total L	117 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Parafuso tensor Tipo 1	219795 1
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2