

**Garant****Fresa circular, Aço, Tipo: 18****Dados do pedido**

Número do pedido	217250 18
GTIN	4045197571908
Classe de artigo	21Q

**Descrição****Instrução:**

A profundidade de incisão real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	25 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	6,5 mm
Ø da haste $D_s$ h6	12 mm
Ø interior $d_1$	9 mm
Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Modelo da haste	Weldon
Ø mínimo do furo D	14 - 22 mm
Comprimento total $L_{tot}$	71,5 mm
para tipo de placa	P16
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	20,9 mm
Material da fresa	Aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219818