

## Fresa circular, Metal duro, Tipo: 27L



### Dados do pedido

Número do pedido	217252 27L
GTIN	4045197216557
Classe de artigo	21Q

### Descrição

#### Instrução:

A profundidade de incidência real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

### Descrição técnica

Comprimento total $L_{tot}$	109,6 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Conjunto de parafusos tensores	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Ø interior $d_1$	15,5 mm
Modelo da haste	cilíndrico
Ø mínimo do furo D	22 - 37 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	10,75 mm
Projeção $L_1$	25 mm
Haste	DIN 6535 HA
para tipo de placa	P26
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	21,5 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Fresa circular

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219819