

**Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 24mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217180 24
GTIN	4045197196927
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:****Com uma aresta de corte (z = 1).****Instrução:**

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descrição técnica**

Ø do escareado D	24 mm
Medida de programação e	4,8 mm
L <sub>3</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	57 mm
Parafuso para pastilha reversível	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Modelo da haste	Whistle Notch
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	15 mm
Ø do colar D <sub>1</sub>	25 mm
Número de arestas de corte Z	1
Projeção L <sub>1</sub>	72 mm
Ø da haste D <sub>s</sub> h6	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260142
Refrigeração interior	sim

Comprimento total L	122 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Rebaixador

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
Parafuso tensor Tipo 1	219795 1
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP