

## Fresa circular, Aço, Tipo: 27



### Dados do pedido

Número do pedido	217250 27
GTIN	4045197216519
Classe de artigo	21Q

### Descrição

#### Instrução:

A profundidade de incisão real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

### Descrição técnica

profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	11,5 mm
Comprimento total $L_{tot}$	84,2 mm
Projeção $L_1$	35 mm
Modelo da haste	Weldon
Ø mínimo do furo D	22 - 37 mm
Ø interior $d_1$	13,6 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Conjunto de parafusos tensores	219819 (20IP; 5,7 Nm)
para tipo de placa	P26
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	30,4 mm
Material da fresa	Aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219819