

Fresa circular, com rosca de aço, Tipo: 12/M5**Dados do pedido**

Número do pedido	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incisão real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

Ø interior d_1	9,5 mm
Conjunto de parafusos tensores	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Comprimento total L_{tot}	13,5 mm
Ø mínimo do furo D	9,6 - 11,7 mm
Tamanho da rosca M	M5 mm
Modelo da haste	com rosca
Projeção L_1	10 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	1,1 mm
para tipo de placa	P12
Ø do furo	16 mm
Profundidade de rosca	10 mm
Refrigeração interior	sim

Material da fresa	com rosca de aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219832
---	--------