

## Fresa circular, Metal duro, Tipo: 12L



### Dados do pedido

Número do pedido	217252 12L
GTIN	4045197542670
Classe de artigo	21Q

### Descrição

#### Instrução:

A profundidade de incisão real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

### Descrição técnica

Ø interior $d_1$	7 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	2,35 mm
Ø da haste $D_s$ h6	12 mm
Conjunto de parafusos tensores	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø mínimo do furo D	9,6 - 11,7 mm
Modelo da haste	cilíndrico
Comprimento total $L_{tot}$	82 mm
Projeção $L_1$	32 mm
Haste	DIN 6535 HA
para tipo de placa	P12
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	30 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219832