

Garant**Fresa circular, com rosca de aço, Tipo: 18/M6****Dados do pedido**

Número do pedido	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Classe de artigo	21Q

Descrição**Instrução:**

A profundidade de incisão real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø mínimo do furo D	14 - 22 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	5,5 mm
Tamanho da rosca M	M6 mm
Modelo da haste	com rosca
Ø interior d_1	11 mm
Projeção L_1	15 mm
Comprimento total L_{tot}	18,5 mm
para tipo de placa	P16
Ø do furo	16 mm
Profundidade de rosca	15 mm
Refrigeração interior	sim

Material da fresa	com rosca de aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219818
---	--------