

**Fresa circular, com rosca de aço, Tipo: 27/M8****Dados do pedido**

Número do pedido	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Classe de artigo	21Q

**Descrição****Modelo:**

**Design extra fino** para fresagem de roscas.

**Instrução:**

A profundidade de incisão real  $S_{m\acute{a}x}$  é calculada da seguinte forma:  $(D-d_1)/2$ .

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos tensores	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Projeção $L_1$	18 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	11,5 mm
Tamanho da rosca M	M8 mm
Comprimento total $L_{tot}$	22,6 mm
$\varnothing$ mínimo do furo D	22 - 37 mm
Modelo da haste	com rosca
$\varnothing$ interior $d_1$	13,6 mm
para tipo de placa	P26
$\varnothing$ do furo	16 mm
Profundidade de rosca	18 mm

Refrigeração interior	sim
Material da fresa	com rosca de aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

---

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis10 peças	219819
--	--------