

**Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 66mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217180 66
GTIN	4045197465733
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:****Com uma aresta de corte (z = 1).****Instrução:**

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,5** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descrição técnica**

L <sub>3</sub>	135 mm
Ø da haste D <sub>s</sub> h6	50 mm
Medida de programação e	11,05 mm
Projeção L <sub>1</sub>	165 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	45 mm
Ø do escareado D	66 mm
Modelo da haste	Weldon
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	260158
Refrigeração interior	sim
Comprimento total L	245 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Rebaixador

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219848

Parafuso tensor

219945