

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 100/8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	113 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	50 mm
Ø das lâminas D_c	100 mm
Número de arestas de corte Z	8
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7