



## Fresa de canto de 90° MECX com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis BD..



### Dados do pedido

Número do pedido	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

### Descrição técnica

Comprimento total $L_{tot}$	110 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ máx}\#$	6 mm
Ø das lâminas $D_c$	20 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Projeção $L_1$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$ .	16 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$ .	38 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$ .	37 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$ .	0,72 grau

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------