



Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 10/1mm



Dados do pedido

Número do pedido	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Projeção L_1	17 mm
Comprimento total L_{tot}	80 mm
Parafuso para pastilha reversível	229706 (T6; 0,45 Nm)
Ø da haste D_s h6	10 mm
Ø das lâminas D_c	10 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	6 mm
Número de arestas de corte Z	1
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\ \max}$	6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\ \max}$	18 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\ \min}$	17 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{m\ \max}$	1,91 grau
Ø D_3	7 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229706
-----------------	--------