



## Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/3mm



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 227100 16/3   |
| GTIN             | 4960664462766 |
| Classe de artigo | 250           |

### Descrição

#### Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

### Descrição técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Comprimento total $L_{tot}$                     | 100 mm               |
| Parafuso para pastilha reversível               | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ø da haste $D_s$ h6                             | 16 mm                |
| Ø das lâminas $D_c$                             | 16 mm                |
| Projeção $L_1$                                  | 20 mm                |
| Pastilha de corte reversível adequada           | BD.. 0703            |
| #profundidade máxima de corte $a_{p,máx}$ #     | 6 mm                 |
| Número de arestas de corte Z                    | 3                    |
| Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$    | 12 mm                |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$ | 30 mm                |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$ | 29 mm                |
| Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$                | 0,95 grau            |
| Ø $D_3$   | 13 mm                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo da haste           | Haste cilíndrica  |
| Ângulo de ajuste $\kappa$ | 90 grau           |
| Aplicação de fresagem     | Aceleração        |
| Aplicação de fresagem     | Fresagem circular |
| Aplicação de fresagem     | Fresagem de canto |
| Refrigeração interior     | sim               |
| Tipo de produto           | Fresa de canto    |

---

## Acessórios

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Parafuso tensor | 229707 |
|-----------------|--------|