



## Fresa de canto 90° MECX, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/3mm



### Dados do pedido

Número do pedido	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

### Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø das lâminas $D_c$	16 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,m\acute{a}x}\#$	6 mm
Projeção $L_1$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Comprimento total $L_{tot}$	68 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{m\acute{a}x}$	12 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{a}x}$	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{m\acute{m}n}$	29 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{m\acute{a}x}$	0,95 grau

Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------