

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 80/8mm**Dados do pedido**

Número do pedido	214200 80/8
GTIN	4045197131454
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	80 mm
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	93 mm
Ø do orifício de alojamento	27 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Número de arestas de corte Z	8
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7