



Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	25 mm
Comprimento total L_{tot}	120 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
Projeção L_1	32 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
#profundidade máxima de corte $a_{p\,máx}$ #	10 mm
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	18 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	48 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	44 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,64 grau
Ø D_3	19 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------