



Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 26/5Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descrição técnica

Projeção L_1	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø da haste D_s h6	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	6 mm
Ø das lâminas D_c	26 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Comprimento total L_{tot}	120 mm
Número de arestas de corte Z	5
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	22 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	50 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	49 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,52 grau
Ø D_3	23 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------