



Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 18/3Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descrição técnica

Projeção L_1	20 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Ø das lâminas D_c	18 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	6 mm
Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Comprimento total L_{tot}	100 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	14 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	34 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	33 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,82 grau

Ø D ₃	15 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------