

**Fresa de canto 90° MECX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
32/8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	6 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Número de arestas de corte Z	8
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,41 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	28 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	61 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	62 mm
Ø D_3	29 mm
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------