




## Fresa de canto 90° MECX, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/10mm



### Dados do pedido

Número do pedido	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Classe de artigo	250

### Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\,máx}\#$	6 mm
Ø das lâminas $D_c$	40 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
Número de arestas de corte Z	10
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,32 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	36 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	77 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	78 mm
Ø $D_3$	37 mm

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------