

Fresa circular (sem placa), Metal duro, Tipo: 11L**Dados do pedido**

Número do pedido	217405 11L
GTIN	4045197216915
Classe de artigo	21Q

Descrição**Modelo:**

N.º 217400 tam. 8 e tam. 11 e n.º 217405 tam. 11L sem refrigeração interna.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos tensores	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Ø interior d_1	7,4 mm
Modelo da haste	Weldon
Ø da haste D_s h6	10 mm
Projeção L_1	34,2 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	1,6 mm
Ø mínimo do furo D	10,6 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	74,2 mm
para tipo de placa	03
Refrigeração interior	não
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219820