

Pastilha de fresagem 60°, HB7720, Passo: 1 mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 217279 1 |
| GTIN | 4045197542984 |
| Classe de artigo | 21C |

Descrição

Instrução:

No caso de pastilhas de corte de rosca com um **perfil corrigido**, não é necessário corrigir o diâmetro a programar. Como tal, estas pastilhas só podem ser usadas para as roscas indicadas. Ao usar a fresa circular n.º 217252 tam. 18L e 18XL, a placa de perfil parcial n.º 217281 tam. 1–4 só pode ser usada até ao passo 3,0.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------|----------------|
| para rosca \geq | M12×1 |
| Profundidade t | 0,57 mm |
| Geometria da placa | Perfil inteiro |
| Ø exterior D | 9,6 mm |
| Número de sulcos de aparas | 3 |
| Passo de rosca | 1 mm |
| Aplicação | Interior |
| Tipo | HB7720 |

| | |
|------------------------------|---|
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de rosca | M |
| Tipo de rosca | MF |
| Tipo de rosca | M-LH |
| Tipo de rosca | MF-LH |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Tipo | P12 |
| Número de arestas de corte Z | 3 |
| Sentido de corte | direita e esquerda |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|----------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 65 HRC | adequado | | |
| Aço < 67 HRC | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |

| | |
|------------------|----------|
| Uni | adequado |
| máximo a molhado | adequado |
| seco | adequado |