



Dados do pedido

Número do pedido	082864 4
GTIN	4012929451401
Classe de artigo	04D

Descrição

Modelo:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

Utilização:

Para desenroscar parafusos partidos com rosca à direita (\emptyset de pré-perfuração conforme tabela; rodar o extrator de parafusos à esquerda).

Instrução:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

Descrição técnica

\emptyset do furo prévio	6,5 mm
Tipo	4
indicado para parafusos/cavilhas	M12 – M14
indicado para	aço temperado
Tipo de produto	Extrator de parafusos