

**Pastilha de fresagem 60°, HB7720, Passo: 1,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217281 1,5
GTIN	4045197216755
Classe de artigo	21C

**Descrição****Instrução:**

No caso de pastilhas de corte de rosca com um **perfil corrigido**, não é necessário corrigir o diâmetro a programar. Como tal, estas pastilhas só podem ser usadas para as roscas indicadas. Ao usar a fresa circular n.º 217252 tam. 18L e 18XL, a placa de perfil parcial n.º 217281 tam. 1–4 só pode ser usada até ao passo 3,0.

**Descrição técnica**

para rosca $\geq$	M20×1,5
Profundidade t	0,864 mm
Geometria da placa	Perfil inteiro
Ø exterior D	16 mm
Número de sulcos de aparas	6
Passo de rosca	1,5 mm
Aplicação	Interior
Tipo	HB7720

Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	MF-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo	P16
Número de arestas de corte Z	6
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		

Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado