

Fresa circular (sem placa), Metal duro, Tipo: 25XL**Dados do pedido**

Número do pedido	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Classe de artigo	21Q

Descrição**Modelo:**

N.º 217400 tam. 8 e tam. 11 e n.º 217405 tam. 11L sem refrigeração interna.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos tensores	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Modelo da haste	cilíndrico
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$	3 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	148,58 mm
Ø interior d_1	16 mm
Ø mínimo do furo D	23 mm
para tipo de placa	01
Refrigeração interior	sim
Profundidade de rosca	76,25 mm
Material da fresa	Metal duro
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219822