

Ficha de dados

Garant

Fresa plana/de canto de 90° HPC Aluking com furo, para pastilhas de corte reversíveis BG..



Dados do pedido

Número do pedido	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Classe de artigo	21P

Descrição

Versão:

Fresa de canto/plana tangencial para **cantos de 90° precisos**. Parcialmente com arestas de corte verticalmente reguláveis para máxima precisão. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças aos pinos de aperto.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BG.. 15L5..
Ø das lâminas D_c	40 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	40 mm
Parafuso de aperto para pino	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Pinos de aperto	219893
Número de arestas de corte Z	2
Modelo da haste	com perfuração

Ficha de dados

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/214515-40/2>