

Fresa de canto 90° MECH11, Haste Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	40 mm
Comprimento total L_{tot}	147 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	64 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
Projeção L_1	75 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	28
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------