

Fresa de canto 90° MECH11, com perfuração, Ø D / Zef: 40/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
Comprimento total L_{tot}	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	37 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de pastilhas de corte reversíveis	16
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------