

Fresa de canto 90° MECH11, Haste cilíndrica, Ø D / Zef: 32/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Ø da haste D_s h6	32 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	32 mm
Projeção L_1	55 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
#profundidade máxima de corte $a_{p,máx}$ #	46 mm
Comprimento total L_{tot}	140 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
Número de pastilhas de corte reversíveis	20
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------